



SERVICE INFO – LuK 0009



Asennusohjeet

Irroitinlaakeri PTFE-pinnoitetulla holkilla

Kytkimen käyttömukavuuden parantamiseksi käytetään joissakin autoissa irroitinlaakereita, joiden holkit on pinnoitettu PTFE: llä (polytetrafluorieteeni tai polytetrafluorietyleni). Tämän pinnoituksen ansiosta liukuu irroitinlaakeri kevyemmin ohjainholkissa, eikä siihen tartu mitään epäpuhtauksia tai kytkinlevystä irronnutta pölyä.

Liukupintojen (holkki/ohjainholkki) keskinäinen kosketus toimii kuivavoitelun periaatteella. Siksi on korjausten yhteydessä tämä alue pidettävä puhtaana, kuivana ja vapaana kaikista voiteluaineista.



Kuva 1: PTFE-pinnoitettu irroitinlaakerin holkki (punainen)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY

Tel. +358 (0)207 36 6204

Fax +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi/aftermarket

LuK 0009



SCHAEFFLER
REP>XPERT