




УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ ГБЦ

Smart
 **129.400**



Dirko™-S Profi Press HT
Высокоэффективный герметик на основе силикона с длительной эластичностью.



Применение:

С помощью пластмассовой лопаточки осторожно удалить остатки герметика. Герметизируемые поверхности очистить и обезжирить.

Перед применением снять крышку с баллончика.

Навинтить угловую насадку, удалить защитный колпачок. При дозированном нажатии на насадку из отверстия начинает поступать герметик, который можно наносить по контуру детали. Не наносить герметик слишком толстой «колбаской», так как существует опасность попадания его во внутреннюю область. После окончания работы надеть защитный колпачок на насадку.

Рабочая температура: от +5 °C до +30 °C.

Толщина «колбаски» около 3,5 – 4,0 мм.

Время выдержки при толщине 4 мм примерно 24 часа.

